



HBD631H

**Blocco Differenziale Regolabile - Temporizzato H630 4 Poli 500 A**

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

Corrente nominale	500 A
Sensibilità $I\Delta n$	30 mA
	100 mA
	300 mA
	1000 mA
	3000 mA
	6000 mA

**Architettura**

Numero di poli	4
----------------	---

**Protezione**

Tipo di corrente residua	A
--------------------------	---

**Frequenza**

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Condizioni di impiego**

Tensione di isolamento nominale $Ui$	500 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso $U_{imp}$	6000 V