



HBD631H

HBD631H

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	500 A
Nominell felström I _{dn}	30 mA
	100 mA
	300 mA
	1000 mA
	3000 mA
	6000 mA

Arkitektur

Antal poler	4
-------------	---

Säkerhet

Läckströmstyp	A
---------------	---

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Spänning

Nominell isolationsspänning U _i	500 V
Nominell impulsskyddsspänning U _{imp}	6000 V