



SH363K

**Kompaktni prekidač 63A 3P 400V AC sa dodatnom klemom 2,5M**

**Tehničke karakteristike**

**Električna struja**

Nazivna struja	63 A
Nazivna uvjetna struja kratkog spoja Inc sa osiguračem prema IEC/EN 60669-2-4	6000A/63A gG

**Arhitektura**

Tip pola	3P
Kontrolni/radni element	Okretna preklopna tipka
Neutralan položaj	Bez neutralnog voda
Broj polova	3

**Veza**

Presjek krutog provodnika	25 mm <sup>2</sup>
---------------------------	--------------------

**Napon**

Nazivni izolacijski napon Ui	500 V
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp	6 kV
Nazivni radni napon Ue	400 - 400 V
Vrsta napajanja	AC

**Snaga**

Gubitak snage po polu na In	2,60 W
Ukupni gubitak snage pri IN	7,80 W

**Instalacija, montaža**

Nazivni zatezni moment	2 - 2 Nm
------------------------	----------

**Oprema**

Motorni pogon opcionalan	Ne
Broj pomoćnih kontakata kao izmjenični kontakt	0
Broj pomoćnih kontakata kao NC kontakt	0
Broj pomoćnih kontakata kao NO kontakt	0

**Uvjeti korištenja**

Radna temperatura	-5 - 40 °C
-------------------	------------

**Poklopac, vrata**

Mogućnost međusobnog zaključavanja	Ne
------------------------------------	----

**Sigurnost**

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

**Frekvencija**

Frekvencija	50 - 50 Hz
-------------	------------

**Povezivost**

Vrsta veze	Vijčana stezaljka
------------	-------------------

**Funkcije**

Je višepoložajni prekidač	Ne
Izvedba kao instalacija za zaustavljanje u slučaju nužde	Ne
Verzija kao glavni prekidač	Da
Verzija kao prekidač za održavanje/servis	Da
Verzija kao sigurnosni prekidač	Ne
Verzija kao kompaktni isklopni prekidač	Da

**Oprema**

Može se plombirati	Da
--------------------	----

**Kapacitet**

Broj modula	2,50
-------------	------

**Održivost**

Bez halogena	Da
Usklađeno sa RoHS	Da

**Ilustracije / crteži**

