



SH363N



## Kompaktni prekidač 63A 3P 400V AC 2,5M

### Tehničke karakteristike

#### Električna struja

Nazivna struja	63 A
Nazivna uvjetna struja kratkog spoja Inc sa osiguračem prema IEC/EN 60669-2-4	6000A/63A gG

#### Arhitektura

Tip pola	3P
Kontrolni/radni element	Okretna preklopna tipka
Neutralan položaj	Bez neutralnog voda
Broj polova	3

#### Veza

Presjek krutog provodnika	25 mm <sup>2</sup>
---------------------------	--------------------

#### Napon

Nazivni izolacijski napon U <sub>i</sub>	500 V
Nazivni impulsni podnosivi napon U <sub>imp</sub>	6 kV
Nazivni radni napon U <sub>e</sub>	400 - 400 V
Vrsta napajanja	AC

#### Snaga

Gubitak snage po polu na I <sub>n</sub>	2,60 W
Ukupni gubitak snage pri I <sub>N</sub>	7,80 W

#### Instalacija, montaža

Nazivni zatezni moment	2 - 2 Nm
------------------------	----------

#### Oprema

Motorni pogon opcionalan	Ne
Broj pomoćnih kontakata kao izmjenični kontakt	0
Broj pomoćnih kontakata kao NC kontakt	0
Broj pomoćnih kontakata kao NO kontakt	0

#### Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 40 °C
-------------------	------------

#### Poklopac, vrata

Mogućnost međusobnog zaključavanja	Ne
------------------------------------	----

#### Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

#### Frekvencija

Frekvencija	50 - 50 Hz
-------------	------------

#### Povezivost

Vrsta veze	Vijčana stezaljka
------------	-------------------

#### Funkcije

Je višepoložajni prekidač	Ne
Izvedba kao instalacija za zaustavljanje u slučaju nužde	Ne
Verzija kao glavni prekidač	Da
Verzija kao prekidač za održavanje/servis	Da
Verzija kao sigurnosni prekidač	Ne
Verzija kao kompaktni isklopni prekidač	Da

#### Oprema

Može se plombirati	Da
--------------------	----

#### Kapacitet

Broj modula	2,50
-------------	------

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa RoHS	Da

Ilustracije / crteži

