



SH363N



Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	63 A
Nominell villkorlig kortslutningsström I _{nc} med säkring enligt IEC/EN 60669-2-4	6000A/63A gG

Arkitektur

Antal poler	3P
Styr/manöverelement	Vippa
Neutralledarens position	Utan nolla
Antal poler	3

Anslutning

Area solid ledare	25 mm ²
-------------------	--------------------

Spänning

Nominell isolationsspänning U _i	500 V
Nominell impulsstyddspänning U _{imp}	6 kV
Märkdriftspänning U _e	400 - 400 V
Matarspänning	AC

Ström

Förlusteffekt per pol vid I _n	2,60 W
Total effektförlust vid nominell märkström	7,80 W

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	2 - 2 Nm
-----------------------------	----------

Utrustning

Motordrift valbar	Nej
Antal växlande hjälpkontakter	0
Antal öppnande hjälpkontakter	0
Antal slutande hjälpkontakter	0

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 40 °C
------------------	------------

Skydd, dörr

Låsbar	Nej
--------	-----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Frekvens

Frekvens	50 - 50 Hz
----------	------------

Anslutning

Anslutningstyp	Skruvterminal
----------------	---------------

Funktioner

Är backbrytare	Nej
Utförande som nödstoppinstallation	Nej
Utförande som huvudbrytare	Ja
Utförande som service-/reparationsbrytare	Ja
Utförande som säkerhetsbrytare	Nej
Utförande som kompakt fränskiljare	Ja

Utrustning

Plomberbar	Ja
------------	----

Kapacitet

Antal moduler	2,50
---------------	------

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

Illustrationer | teckningar

