



1087710900

Centrální díl s otočným knoflíkem pro třípolohový přepínač, K.1, bílá lesk

Technické vlastnosti

Architektura

Řídicí/ovládací prvek Otočný

Materiál

Barva Polární bílá

Kód RAL 9010

Povrchová úprava Lesklý

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

Rozměry

Výška 70 mm

Šířka 55 mm

Hloubka 20 mm

Konektivita

Druh montáže Upevnění šrouby

Vybavení

Monitorovací okno / světelný výstup Ne

Příslušenství

Popisové pole Ne

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP44

Použitelné ve vyšší třídě IP IP44 v kombinaci s těsnicí sadou

Texty

Potisk S potiskem

Způsob montáže Pro přišroubování

Identifikace

Montážní uspořádání Centrální krycí deska

Vhodné pro

K.x

Udržitelnost

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano