



FWB42GS

FW ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΛ. 2ΣΤ 4Χ24Μ ΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι
Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	125 A
------------------	-------

Εξοπλισμός

Αριθμός ραγών	8
Αριθμός σειρών	8
Αριθμός τμήματος σε πλάτος με κλειδαριά	2
Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου	Ναι

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	96
-------------------	----

Λειτουργίες

Με εισόδους αγωγών	Ναι
--------------------	-----

Διαστάσεις

Ύψος	650 mm
Πλάτος	550 mm
Βάθος	165 mm

Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός πορτών ερμαρίου	1
Αριθμός κλειδαριών	1

Διαστάσεις

Αριθμός μονάδων πλάτους	24
-------------------------	----

Κάλυμμα, πόρτα

Τύπος λαβής	Σύρτης
Με διάφανη πόρτα	Ναι

Σύνδεση

Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων	8
--------------------------------------	---

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης	Επίτοιχη τοποθέτηση
-----------------	---------------------

Υλικά

Υλικό	Μεταλλικό
Κωδικός RAL	9010
Χρώμα	Λευκό

Εξοπλισμός

Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης	Ναι
Έχει πλάκα τοποθέτησης	Όχι

Ασφάλεια

Κλάση προστασίας	Κατηγορία μόνωσης II
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP44

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----