



16612049

Wip voor mondstaafgeleiding, berker R.1/R.3/R.8, polarwit

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement Wip met mondstaafgeleiding

Materiaal

Kleur Polarwit
RAL-code 9010
Afwerking oppervlakte Glanzend
Materiaal Thermoplast
Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte 57,80 mm
Breedte 57,80 mm
Diepte 9,55 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Klembevestiging

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang Ja

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP44
Slagvastheid IK IK05

Teksten

Opdruk Zonder opdruk
Montagewijze Klembevestiging
Verlichting Voor verlichtings- en controlecircuit
Drukknop Ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig
Wipschakelaar/-impulsdrukker Voor wipimpulsdrukker
Voor wissel-/kruisschakelaar

Geschikt voor

R.x

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja
REACH-SVHC vrij Ja
RoHS conform Ja