



16612049

Vippa enkel, R.x, lins och hög kant, Plast, Vit

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Styr/manöverelement Vippa med pinne får munstyrning

Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Ytbehandling	Blank
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad

Dimensioner

Höjd	57,80 mm
Bredd	57,80 mm
Djup	9,55 mm

Anslutning

Typ av montering	Klor
------------------	------

Utrustning

Övervakningsfönster/ljusuttag	Ja
-------------------------------	----

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP44
Slagtålighet IK	IK05

Text

Präglad	Utan symbol
Utförande	Klämfäste
Belysning	Till belysnings- och övervakningskrets
Tryckknapp	Även för KNX-applikationer: tryckknapp, 1-vägs, och gruppsyckknapp, 1-vägs
Vippa strömställare/ tryckknapp	Tryckknappar Enkel

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja