



16612049

Клавiша з насiчкою для губного стержня, пол.бiлизна, R.1/R.3

Технічні характеристики

Архітектура

Елемент керування/функціонування Клавiшний перемикач з виступаючими краями та отвором

Матеріали

Colour	Полярна бiлизна
Код RAL	9010
Обробка поверхні	Глянцевий
Матеріал	Термопластик
Обробка	Необроблений

Розміри

Висота	57,80 mm
Ширина	57,80 mm
Глибина	9,55 mm

Підключення

Тип монтажу Затискне кріплення

Обладнання

Моніторингове вікно/розетка Так

Акcesуари

Має поле для маркування Ні

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP44
Ударостійкість IK	IK05

Тексти

Відбиток	Без надруку
Режим встановлення	З'єднання хомутом
Освітлення	Для ланцюгів освітлення та моніторингу
Кнопка/однотактовий вимикач	Також для застосувань KNX: кнопковий, 1-груповий і груповий кнопковий, 1-груповий
Клавiшний вимикач/натискна клавiша	Для тумблерів Для перемикача/проміжного перемикача

Сумісний із

R.x

Sustainability

Без галогену	Так
REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так