



962722502

## WCD Denemarken, berker Integro, polarwit

### Technische eigenschappen

#### Spanning

Nominale spanning 250 V

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

#### Frequentie

Frequentie 50 - 50 Hz

#### Materiaal

Kleur Polarwit

RAL-code 9010

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

#### Afmetingen

Hoogte 55,50 mm

Breedte 55,50 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 27 mm

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefaansluiting

Aansluitwijze Inbouwinstallatie  
Schroefbevestiging

#### Samenstelling

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Nee

Met signaallamp Nee

Met slot Nee

#### Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

#### Capaciteit

Aantal modules 1

#### Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Ja

Slagvastheid IK IK05

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP44

#### Funcies

Met oriëntatieverlichting Nee

Met functieverlichting Nee

#### Teksten

Opdruk Zonder opdruk

Deur Centraalplaat

Beveiliging Verhoogde aanraakbeveiliging

Aansluitwijze Met schroefklemmen

#### Geschikt voor

integro

---

**Duurzaamheid**

---

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja

---