



962722502

Integro - tom. Dinamarca 13A, branco mt

#### Características técnicas

##### Tensão

Tensão nominal 250 V

##### Corrente elétrica

Corrente nominal 16 A

##### Frequência

Frequência 50 - 50 Hz

##### Materiais

Cor Branco

Código RAL 9010

Acabamento Mate

Material Termoplástico

Tratamento Sem tratamento

##### Dimensões

Altura 55,50 mm

Largura 55,50 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 27 mm

##### Instalação, montagem

Montagem Encastrar

##### Conetividade

Tipo de ligações Terminal de parafuso

Tipo de montagem Instalação de embutir  
Montagem por parafuso

##### Equipamento

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada Não

Com lâmpada de sinalização Não

Com fecho Não

##### Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

##### Capacidade

Número de módulos 1

##### Segurança

Com proteção contra contacto Sim

Resistência ao impactos IK IK05

Índice de proteção IP IP44

##### Funções

Com iluminação de orientação Não

Com iluminação funcional Não

##### Texto

Impressão Sem gravação

Tampa Placa de cobertura central

Proteção Proteção de contacto aprimorada

Tipo de ligação Com terminais de parafuso

##### Adequado para

integro

---

**Sustentabilidade**

Livre de halógeno	Sim
Conformidade RoHs	Sim