



962722502

**Integro - tom. Dinamarca 13A, branco mt**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	16 A
------------------	------

**Tensão**

Tensão nominal	250 V
Tensão nominal	250 - 250 V

**Frequência**

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

**Materiais**

Cor	Branco
Código RAL	9010
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento

**Dimensões**

Altura	55,50 mm
Largura	55,50 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	27 mm

**Instalação / montagem**

Montagem	Encastrar
----------	-----------

**Conectividade**

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Tipo de montagem	Instalação de embutir Montagem por parafuso

**Equipamento**

Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

**Capacidade**

Número de módulos	1
-------------------	---

**Índice de proteção**

Com proteção contra contacto	Sim
Resistência ao impactos IK	IK05
Índice de proteção IP	IP44

**Funções**

Com iluminação de orientação	Não
Com iluminação funcional	Não

**Textos**

Impressão	Sem gravação
Tampa	Placa de cobertura central
Proteção	Proteção de contacto aprimorada
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso

**Adequado para**

Berker integro
----------------

**Sustentabilidade**

Livre de halógenio	Sim
Conformidade RoHs	Sim