



962722505

Toma Dinamarca, Integro, antracita, mate

Características técnicas

Tensión

Tensión asignada 250 V

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 16 A

Frecuencia

Frecuencia 50 - 50 Hz

Materiales

Colour Antracita

Código RAL 7021

Acabado de la superficie Mate

Material Termoplástico

Tratamiento Sin tratamiento

Dimensiones

Altura 55,50 mm

Anchura 55,50 mm

Profundidad de montaje cajas de empotrar 27 mm

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

Conectividad

Tipo de conexión Borne de tornillo

Tipo de montaje Instalación de empotrar
Montaje con tornillos

Equipo

Mecanismo central girado No

Con tapa abatible No

Con lámpara de señal No

Con cierre No

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado No

Capacidad

Número de módulos 1

Seguridad

Con protección de contacto mejorada Sí

Resistencia al impacto IK IK05

Clase de protección de entrada (IP) IP44

Funciones

Con iluminación orientable No

Con iluminación funcional No

Texto

Inscripción Sin inscripción

Tapa Placa central

Protección Protección reforzada contra el contacto accidental

Tipo de conexión Con bornes roscados

Características técnicas

integro

Sostenibilidad

Sin halógenos	Si
Conforme RoHS	Si