



3315391404



Technické vlastnosti

Připojení

| | |
|------------------------|-----|
| Typ konektoru/zástrčky | USB |
| Počet přípojek | 2 |

Frekvence

| | |
|-----------------|------------|
| Frekvence zvuku | 20 - 20 Hz |
|-----------------|------------|

Materiál

| | |
|------------------|--------------------|
| Barva | Hliník |
| Kód RAL | 9006 |
| Povrchová úprava | Matná |
| Materiál | Kov Umělá hmota |
| Povrch | Lakované |

Rozměry

| | |
|-------------------|----------|
| Výška | 71 mm |
| Šířka | 71 mm |
| Hloubka | 36,40 mm |
| Vestavěná hloubka | 24,90 mm |

Konektivita

| | |
|--------------|-----------------|
| Druh montáže | Upevnění šrouby |
|--------------|-----------------|

Vybavení

| | |
|----------------------------|-----|
| Stíněný | Ano |
| S protiprachovými krytkami | Ne |

Bezpečnost

| | |
|-----------------|------|
| Stupeň krytí IP | IP20 |
|-----------------|------|

Texty

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Výstup | S přímým vývodem |
| Popis | Bez pole pro popis |
| Nosná deska/nosný rám | S nosným rámem |

Vhodné pro

| | |
|---------|--|
| S.x/B.x | |
|---------|--|

Udržitelnost

| | |
|----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny | Ano |
| Bez REACh-SVHC | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |