



HNG3702507035B

Goulotte de câblage PPO sans halogene HNG 37x25mm gris clair

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|--------------------------------|---------|
| Hauteur | 37 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Longueur | 2000 mm |
| Largeur des découpes latérales | 5 mm |
| Largeur de languette | 7.50 mm |

Equipement

| | |
|-------------------------|-----|
| Livré avec le couvercle | Oui |
|-------------------------|-----|

Matière

| | |
|---------|------------------------|
| Matière | Polyphenylenoxid (PPO) |
|---------|------------------------|

Fonctions

| | |
|-----------------|-----|
| Autoextinguible | Oui |
|-----------------|-----|

Normes

| | |
|------------------|----|
| Classement UL 94 | V1 |
|------------------|----|

Matière

| | |
|----------|------------|
| Couleur | Gris clair |
| Code RAL | 7035 |

Architecture

| | |
|----------|-----|
| Flexible | Non |
|----------|-----|

Configuration

| | |
|----------------|---------|
| Paroi latérale | Estampé |
|----------------|---------|

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène | Oui |
| Conformité REACH | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |