



10133904

Cornice tripla Berker B.3 alu/bianco polare opaco, alluminio anodizzato

Caratteristiche tecniche

Numero di moduli

| | |
|------------------|---|
| Numero di bande | 3 |
| Numero di moduli | 3 |

Materiali

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Colore | Alluminio |
| Codice RAL | 9006 |
| finitura superficiale | Opaco |
| Materiale | Alluminio Metallo |
| Trattamento | Anodizzato |

Serie

| | |
|------------|-----------|
| Altezza | 90,70 mm |
| Larghezza | 223,10 mm |
| Profondità | 9,50 mm |

Accessori

| | |
|---------------------------|----|
| Con campo per l'etichetta | No |
|---------------------------|----|

Installazione, montaggio

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Posizione di montaggio/collegamento | Orizzontale Verticale |
|-------------------------------------|--------------------------|

Protezione

| | |
|---|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |
| Resistenza agli urti IK | IK07 |

Testo

| | |
|-------------------|---|
| Tipo di montaggio | Fissaggio con morsetto Per installazione verticale e orizzontale |
|-------------------|---|

Sostenibilità

| | |
|------------------------------|----|
| Senza alogeni | Si |
| Conformità REACH - SVHC free | Si |
| Conformità ROHS | Si |