Fiche technique du produit
ESD240S



ESD240S

Contacteur Silencieux 40A, 2F, 24V

Caractéristiques techniques

Raccordement	
Type de contacts	2NO
Courant électrique	
Courant assigné nominal	40 A
Capacité	
Nombre de modules	3
Fréquence	
Fréquence	50 - 50 Hz
Tension	
Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V
Tension assignée d'isolement	440 V
Tension assignée d'emploi Ue	400 - 400 V
Tension circuit de commande en CA	24 - 24 V
Tension circuit de commande en CC	24 - 24 V
Conditions d'utilisation	
Température de service	-10 - 50 °C
Usage	
Catégorie d'emploi	AC-7a/AC-7b
Conditions d'utilisation	
Température de stockage/transport	-40 - 80 °C
Textes	
Conseil de sécurité	Les contacteurs Humfree ne sont pas adaptés aux cas d'utilisation intensive (alimentés 24h/24 et 7j/7) dans ces cas, des contacteurs industriels doivent être utilisés.
Endurance	
Endurance mécanique nombre de manœuvres	100000
Endurance électrique en nombre de cycles	30000
Puissance	
Puissance dissipée totale sous IN	10,90 W
Consommation à l'appel	5,20 VA
Dimensions	
Hauteur	85 mm
Largeur	54 mm
Profondeur	60 mm
Raccordement	
Nombre de contacts	2
Equipement	
Nombre de contacts NO	2
Nombre de contacts NC	0
Avec interrupteur pour commutation manuelle	Non
Raccordement	
Section de raccordement en câble souple	1.5 - 16 mm^2
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 25 mm^2
Architecture	
Nombre de pôles	2

Durabilité	
Conforme à la directive RoHS	Oui