



BRAP6510019016

**Parapetní kanál BRAP hliník. 65100 mm, dopravní bílá**

**Technické vlastnosti**

**Rozměry**

Výška	65 mm
Šířka	100 mm
Délka	2000 mm

**Kryt, dveře**

Počet namontovatelných vík	1
Šířka horního dílu 1	80 mm
Šířka horního dílu 2	0 mm
Šířka horního dílu 3	0 mm

**Rozměry**

Vnitřní průřez vodiče	5400 - 5400 mm <sup>2</sup>
-----------------------	-----------------------------

**Kapacita**

Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, se zařízeními)	10
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)	28

**Přenos**

Kompatibilní s formátem vestavných zásuvek	Standard 60mm, CEE, Ecoline, EIB
--	----------------------------------

**Instalace, montáž**

Perforace základny	Ne
--------------------	----

**Materiál**

Materiál	Hliník
Povrch	Lakované
Barva	Dopravní bílá
Kód RAL	9016

**Konektivita**

Spojení kanálu	Spojovací kolíky jako samostatná reference
----------------	--

**Vybavení**

Včetně kabelové příchytky	Ne
Počet kabelových úchytek na metr	0
S ochrannou fólií	Ano

**Udržitelnost**

Neobsahuje halogeny	Ano
Bez REACH-SVHC	Ano
V souladu se směrnici RoHS	Ano

Ilustrace a výkresy

