



LFF4009047030

Vnitřní roh kanálu LF 40x90, šedá

Technické vlastnosti

Příslušenství

Typ příslušenství Tvarový díl

Nastavení

Úhlový rozsah 83 - 97

Rozměry

Výška 40 mm

Šířka 90 mm

Měření a 115 mm

Materiál

Materiál Akrylonitrilbutadienstyren (ABS)

Povrch Neošetřený

Barva Šedý kámen

Kód RAL 7030

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK IK07

Normy

Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12 Ne

Podmínky použití

Provozní teplota -5 - 60 °C

Vybavení

S ochrannou fólií Ne

Konfigurace

Překrývání Ano

Konektivita

Druh montáže Zacvakávací upevnění

Vhodné pro

LF 40x90

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano