



52047009

Adapter, mrežni sa okvirom, 230V/24V DC, K.1, polarna bijela sjajna

Tehničke karakteristike

Napon

Radni napon	24 - 24 V
Ulazni napon	100 - 240 V

Materijali

Boja	Polarna bijela
RAL kod	9010
Obrada površine	Sjajno

Dimenzije

Visina	80,50 mm
Širina	87 mm
Dubina	42 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 40 °C
-------------------	------------

Tekst

Način instalacije	Centralna ploča za plug in fiksiranje
Vrsta veze	Sa vijčanim stezaljkama

Pogodno za

K.x

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da