



918032568

Okvir, 1-struki, sa poljem za natpis, Integro Flow, hrom mat, lakirano

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj:	1
Broj modula	1

Materijali

Boja	Krom
RAL kod	9006
Obrada površine	Mat
Materijal	Termoplastika
Obrada	Kromirano Lakirano

Dimenzije

Visina	59,50 mm
Širina	59,50 mm
Dubina	9 mm

Pribor

Ima polje za označavanje	Da
--------------------------	----

Instalacija, montaža

Položaj za montažu/spajanje	Vodoravno/Horizontalno Uspravno/Vertikalno
-----------------------------	---

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK02

Tekst

Način instalacije	Pričvršćivanje stezaljkom
Označavanje	Sa poljem za označavanje

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da