



LFR2003509016A

**Goulotte flexible LFR 20x35 en PVC blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	18 mm
Largeur	33 mm
Longueur	20000 mm
Section intérieure / utile	700 - 700 mm <sup>2</sup>

**Capacité**

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	3
---	---

**Matières**

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Code RAL	9016
Couleur	Blanc signalisation

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP40

**Normes**

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	No
--	----

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

**Connectivité**

Accessoires d'alignement goulotte	Sans éclisses
-----------------------------------	---------------

**Équipement**

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 1
Nombre de cloisons clipsables	0
Éclisses incluses	No
Avec film de protection	No

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

**Illustrations | dessins**

