



47431404

## B.Kwadrat/B.7 Gniazdo SCHUKO z uz. alu

### Właściwości techniczne

#### Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

#### Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

#### Materiały

Kolor Aluminium

Kod RAL 9006

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Stan surowy  
Lakierowany

#### Wymiary

Wysokość 71 mm

Szerokość 71 mm

Liczba jednostek 1

Wbudowane puszkki podtynkowe 31 mm

Zakres głębokości wbudowania 32 mm

#### Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku Zacisk wtykowy

#### Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

#### Łączność

Typ połączenia Połączenie wtykowe

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe  
Mocowanie za pomocą pazurów

#### Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo SCHUKO

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Nie

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Z zamkiem Nie

#### Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

#### Pojemność

Liczba modułów 1

#### Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Nie

Odporność na uderzenie IK IK05

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

#### Funkcje

Z oświetleniem ewakuacyjnym Nie

Z oświetleniem funkcyjnym Nie

#### Identyfikacja

Z nadrukiem Nie

---

**Dodatkowe informacje**

Oslona	Oslona centralna
Ochrona	Bez zwiększonej ochrony styków
Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi

---

**Odpowiednie do**

Berker B.x

---

**Zrównoważony rozwój**

Bezhalogenowe	Tak
Zgodność z RoHS	Tak