



BA780080

tehalit.BA7 Kanał grzebieniowy 80x80, szary

**Właściwości techniczne**

**Wymiary**

Wysokość	80 mm
Szerokość	80 mm
Długość	2000 mm
Szerokość szczeliny	6 mm
Szerokość gniazda/slotu	6,50 mm

**Sprzęt**

Pokrywa w zakresie dostawy	Tak
----------------------------	-----

**Materiały**

Materiał	Polichlorek winylu (PVC)
----------	--------------------------

**Funkcje**

Jest samogasnący	Tak
------------------	-----

**Normy**

Klasa palności według UL94	V0
----------------------------	----

**Bezpieczeństwo**

Klasa odporności ogniowej	M1
---------------------------	----

**Materiały**

Kolor	Szary
Kod RAL	7030

**Architektura**

Elastyczny	Nie
------------	-----

**Konfiguracja**

Ścianka boczna	Rowkowana
----------------	-----------

**Łączność**

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

**Zrównoważony rozwój**

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak