



KD180U

Kamrail voor overspanningsbeveiligingen, 1-polig 57 modulen

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 80 A

Uitvoering

Aantal polen 1

Afmetingen

Lengte 1000 mm

Spanning

Nominale stoothoudspanning U_{imp} 4500 V

Nominale spanning U_e 415 - 415 V

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader 16 mm²

Type connector/steker Doorverbindingsrail met vork

Capaciteit

Aantal modulen 57

Duurzaamheid

RoHS conform Ja