



WXP5034

Okvir, 4M, gallery, 57mm, staklo, ogledalo

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj:	1
Broj modula	4

Materijali

Boja	Srebrna
RAL kod	5008
Obrada površine	Sjajno
Materijal	Staklo Polikarbonat (PC)
Obrada	Neobrađeno

Dimenzije

Visina	87,70 mm
Širina	149 mm
Dubina	9,30 mm
Broj jedinica horizontalno	1
Broj jedinica vertikalno	1

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP21
Otpornost na udarce IK	IK05

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-10 - 35 °C
-------------------	-------------

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da