



WXP5034

Okvir, 4M, gallery, 57mm, staklo, ogledalo

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj:	1
Broj modula	4

Materijali

Boja	Srebrna
RAL kod	5008
Obrada površine	Sjajno
Materijal	Staklo Polikarbonat (PC)
Obrada	Neobrađeno

Dimenzije

Visina	87,70 mm
Širina	149 mm
Dubina	9,30 mm

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Instalacija, montaža

Položaj za montažu/spajanje	Vodoravno/Horizontalno
-----------------------------	------------------------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP21
Otpornost na udarce IK	IK05

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-10 - 35 °C
-------------------	-------------

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da