




505101



Impulsdrukker-element voor hotelcard-schakelaaropzet

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 A
Impulsstroom	10 A

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Uitvoering

Bedieningselement	Hotelkaart
Aantal polen	1

Materiaal

Materiaal	Metaal Kunststof
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Transparant	Nee

Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	41 mm
Inbouwdiepte	31,20 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	44 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	0
Type drukknop	Enkele drukknop
Met terugmeldcontact	Nee

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
Verlichting	Te verlichten met gloei- en glimlamp met N-klem Voor verlichtings- en controlecircuit
Schakelmodus	Maakcontact, met 2 separate meldcontacten
Aansluitwijze	Met steekklemmen

Geschied voor

Serie berker K.x / Serie berker Q.x / Serie berker R.x / Serie berker S.x/B.x

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja