



505103



**Interruptor cartão, 1NA+AUX, 2A 250V**

**Características técnicas**

**Corrente elétrica**

Poder de corte	2 A
Corrente de contacto momentânea	2 A

**Tensão**

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

**Arquitetura**

Tipo de órgão de comando	Cartão de hotel
--------------------------	-----------------

**Materiais**

Material	Metal Plástico
Tratamento	Sem tratamento
Transparente	Não

**Dimensões**

Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	41 mm
Profundidade da montagem	31,20 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	35 mm

**Instalação, montagem**

Montagem	Encastrar
----------	-----------

**Controlos e indicadores**

Número de teclas (gang)	0
Tipo de botão de pressão	Botão de pressimples
Com contacto de sinal de feedback	Sim

**Segurança**

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

**Texto**

Impressão	Sem gravação
Modo de instalação	Com garras de expansão
Iluminação	Pode ser iluminado utilizando unidades com lâmpadas luminescente e incandescentes com terminal N Para iluminação ou monitorização de circuitos
Modo de comutação	NA, com 2 contactos de sinalização separados
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe

**Adequado para**

K.x / Q.x / S.x/B.x	
---------------------	--

**Sustentabilidade**

Livre de halógeno	Sim
Conformidade RoHs	Sim