



505103



**Taster, jezgro, NO, za hotelski odlagač kartice**

**Tehničke karakteristike**

**Električna struja**

Struja uklapanja/isklapanja	2 A
Trenutačna kontaktna struja	2 A

**Napon**

Nazivni napon	250 V
---------------	-------

**Arhitektura**

Kontrolni/radni element	Hotelska kartica
-------------------------	------------------

**Materijali**

Materijal	Metal Plastika
Obrada	Neobrađeno
Transparentno	Ne

**Dimenzije**

Visina	71 mm
Širina	71 mm
Dubina	41 mm
Ugrađena dubina	31,20 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	35 mm

**Instalacija, montaža**

Montiranje na	PŽ montaža
---------------	------------

**Kontrole i indikatori**

Broj tipki	0
Vrsta tastera	Taster
Sa povratnim signalnim kontaktom	Da

**Sigurnost**

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

**Pribor**

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

**Tekst**

Otisak	Bez otiska/natpisa
Način instalacije	Sa kralama
Rasvjeta	Može se osvijetliti pomoću neonske svjetiljke sa N-klemom Za nadzorni i krug rasvjete
Promjena načina rada	NO, sa 2 odvojena signalna kontakta
Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama

**Pogodno za**

K.x / Q.x / S.x/B.x	
---------------------	--

**Održivost**

Bez halogena	Da
Usklađeno sa RoHS	Da