



676579

Presa con spinotto di messa a terra Serie 1930/Glas bianco polare lucido

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Corrente

Corrente nominale 16 A

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Materiali

Colore Bianco polare

Codice RAL 9010

finitura superficiale Lucido

Materiale Duroplastica

Trattamento Non trattato

Serie

Altezza 71 mm

Larghezza 71 mm

Profondità 43,60 mm

Profondità delle scatole da incasso 31 mm

Profondità di installazione 31,40 mm

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Connettività

Tipo di connessione Terminale a vite

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Montaggio a uncino

Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa Pin contatto di protezione

Insero centrale ruotato Sì

Con coperchio a cerniera No

Con spinotto di protezione rotondo Sì

Con lampada di segnalazione No

Con serratura No

Acessori

Con campo per l'etichetta No

Numero di moduli

Numero di moduli 1

Protezione

Con protezione dal contatto incrementata Sì

Resistenza agli urti IK IK02

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Funzioni

Con illuminazione di orientamento No

Con illuminazione funzionale No

Identificazione

Con stampa No

Testo

Custodia Piastra centrale

Protezione Protezione elevata contro i contatti

Testo

Tipo di connessione	Con morsetti a sollevamento a vite
---------------------	------------------------------------

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità ROHS	Si
