



676579

**1930/Glas - tomada FR obtur., branco**

**Características técnicas**

**Tensão**

Tensão nominal 250 V

**Corrente elétrica**

Corrente nominal 16 A

**Frequência**

Frequência 50 - 60 Hz

**Materiais**

Cor Branco

Código RAL 9010

Acabamento Brilhante

Material Duroplastic

Tratamento Sem tratamento

**Dimensões**

Altura 71 mm

Largura 71 mm

Profundidade 43,60 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 31 mm

Profundidade da montagem 31,40 mm

**Instalação, montagem**

Montagem Encastrar

**Conetividade**

Tipo de ligações Terminal de parafuso

Tipo de montagem Montagem por parafuso  
Montagem com garras

**Equipamento**

Tipo de conector/ficha, tomada Pino de ligação à terra

Inserção central com rotação Sim

Com tampa articulada Não

Com pino redondo de proteção da ligação à terra Sim

Com lâmpada de sinalização Não

Com fecho Não

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem Não

**Capacidade**

Número de módulos 1

**Segurança**

Com proteção contra contacto Sim

Resistência ao impactos IK IK02

Índice de proteção IP IP20

**Funções**

Com iluminação de orientação Não

Com iluminação funcional Não

**Identificação**

Com impressão Não

**Texto**

Tampa Placa de cobertura central

Proteção Proteção de contacto aprimorada

---

**Texto**

---

Tipo de ligação	Terminais com parafusos sobrelevados
-----------------	--------------------------------------

---

**Adequado para**

---

Serie 1930/Glas

---

**Sustentabilidade**

---

Livre de halógeno	Sim
-------------------	-----

---

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----

---