




75740101



touch control KNX 3.5"

Características técnicas

Instalação, montagem

Montagem Encastrar

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento 0 - 50 °C

Corrente elétrica

Consumo de corrente do bus transferência de dados 10 mA

Dimensões

Profundidade da montagem 25,50 mm
 Profundidade de montagem das caixas de encastrar 29 mm
 Altura 75 mm
 Largura 95 mm
 Profundidade 44 mm

Equipamento

Número de pontos de comando 6

Materiais

Cor Preto
 Código RAL 9005
 Material Metal
Plástico
 Acabamento Brilhante

Ecrã

Com display Sim

Texto

Função 16 funções de comutação de tempo e temporizador
 Módulos lógicos: 4x E, 4x OU com 4 entradas cada
 Funções como comutação, regulação da
 intensidade da luz, comando de estores, até 16
 cenários, climatização, ativação de sistemas de
 alarme, data, hora do dia
 Função automática para o controlo de iluminação,
 persianas e estores, sistemas de ar condicionado e
 ventilação
 A desativar a função para limpar a interface do
 utilizador