




75740101



touch control KNX 3.5"

Características técnicas

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	0 - 50 °C
------------------------------	-----------

Intensidade de corrente

Consumo de corrente do bus transferência de dados	10 mA
---	-------

Dimensões

Profundidade da montagem	25,50 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	29 mm
Altura	75 mm
Largura	95 mm
Profundidade	44 mm

Equipamento

Número de pontos de comando	6
-----------------------------	---

Materiais

Cor	Preto
Código RAL	9005
Material	Metal Plástico
Acabamento	Brilhante

Ecrã

Com display	Sim
-------------	-----

Textos

Função	<p>16 funções de comutação de tempo e temporizador Módulos lógicos: 4x E, 4x OU com 4 entradas cada Funções como comutação, regulação da intensidade da luz, comando de estores, até 16 cenários, climatização, activação de sistemas de alarme, data, hora do dia Função automática para o controlo de iluminação, persianas e estores, sistemas de ar condicionado e ventilação A desativar a função para limpar a interface do utilizador</p>
--------	--