



47803512



**Kombinacija izmjenični prekidač/utičnica SCHUKO sa poklopcem, NŽ, W.1, p.bijela**

**Tehničke karakteristike**

**Dimenzije**

Dimenzije	147 x 76 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	0 mm

**Električna struja**

Nazivna struja	16 A
Struja uklapanja/isklapanja	10 A

**Napon**

Nazivni napon	250 V
---------------	-------

**Materijali**

Boja	Bijelo
RAL kod	7011 9010
Materijal	Termoplastika
Obrada površine	Mat

**Sigurnost**

Ingress Protection (IP) klasa	IP55
Sa pojačanom zaštitom od kontakta	Ne

**Uvjeti korištenja**

Radna temperatura	-15 - 30 °C
-------------------	-------------

**Oprema**

Sa signalnom lampom	Ne
Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje	Ne
Vrsta priključaa/utikača za utičnicu	SCHUKO
Rotirani centralni umetak	Ne

**Pribor**

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

**Tekst**

Način instalacije	Za vertikalnu montažu
Zaštita	Bez poboljšane zaštite od kontakta
Plombiranje	Sa punim plombiranjem na stražnjoj strani kućišta za ulaz kabla i podešavanje površine na stražnjoj strani
Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama

**Održivost**

Bez halogena	Da
Usklađeno sa RoHS	Da