



47803512



### Technické vlastnosti

#### Rozměry

Rozměry	147 x 76 mm
Vestavné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	0 mm

#### Elektrický proud

Jmenovitý proud	16 A
Spínací proud	10 A

#### Napětí

Jmenovité napětí	250 V
------------------	-------

#### Materiál

Barva	Bílá
Kód RAL	7011 9010
Materiál	Termoplast
Povrchová úprava	Matná

#### Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP55
Se zvýšenou ochranou proti dotyku	Ne

#### Podmínky použití

Provozní teplota	-15 - 30 °C
------------------	-------------

#### Vybavení

Se signálním svítidlem	Ne
S kulatým ochranným zemnicím kolíkem	Ne
Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky	SCHUKO
Otočná středová vložka	Ne

#### Příslušenství

Popisové pole	Ne
---------------	----

#### Texty

Způsob montáže	Pro svislou montáž
Ochrana	Bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku
Těsnění	S celoplošným těsněním na zadní straně krytu pro zavedení vedení zezadu a vyrovnání s omítkou
Typ připojení	S bezšroubovými svorkami

#### Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano