



47803512



Technické vlastnosti

Rozměry

Rozměry	147 x 76 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	0 mm

Elektrický proud

Jmenovitý proud	16 A
Spínací proud	10 A

Napětí

Jmenovité napětí	250 V
------------------	-------

Materiál

Barva	Bílá
Kód RAL	7011 9010
Materiál	Termoplast
Povrchová úprava	Matná

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP55
Se zvýšenou ochranou proti dotyku	Ne

Podmínky použití

Provozní teplota	-15 - 30 °C
------------------	-------------

Vybavení

Se signálním svítidlem	Ne
S kulatým ochranným zemnicím kolíkem	Ne
Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky	SCHUKO
Otočná středová vložka	Ne

Příslušenství

Popisové pole	Ne
---------------	----

Texty

Způsob montáže	Pro svislou montáž
Ochrana	Bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku
Těsnění	S celoplošným těsněním na zadní straně krytu pro zavedení vedení zezadu a vyrovnaní s omítkou
Typ připojení	S bezšroubovými svorkami

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano