



47803512



Технічні характеристики

Розміри

Розміри	147 x 76 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	0 mm

Електричний струм

Номінальний струм	16 A
Комутаційний струм	10 A

Напруга

Номінальна напруга	250 V
--------------------	-------

Матеріали

Код RAL	7011 9010
---------	--------------

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP55
-----------------------------------	------

Умови використання

Робоча температура	-15 - 30 °C
--------------------	-------------

Sustainability

Без галогену	Yes
Відповідність RoHS	Yes