Productdatablad
BE325N



BE325N

Aardlekelement 3-polig 25 A 100 mA klasse A

Technische karakteristieken

Spanning	
Nominale spanning Ue	230 - 400 V
Nominale isolatiespanning Ui	500 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	4000 V
Frequentie	
Frequentie	50 - 50 Hz
Elektrische Stroom	
Nominale aardlekstroom Idn	100 mA
Nominale stroom	25 A
Architectuur	
Aantal polen	3
Positie N-aansluiting	Rechts
Capaciteit	
Aantal modulen	2
Installatie, montage	
Nominaal aandraaimoment	2,20 - 2,20 NM
Aandraaimoment aansluitklem onder	2,20 - 2,20 NM
Connectiviteit	
Uitlijning onderaansluiting voor modulaire componenten	Gelijke hoogte
Afmetingen	
Hoogte	70 mm
Breedte	35 mm
Diepte	92 mm