



KD190B

Barretta Di Cablaggio A Forcella Unipolare 100 A Lunghezza 57 M. Din (1 Metro)

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale 100 A

Architettura

Numero di poli 1

Serie

Lunghezza 1000 mm

Condizioni di impiego

Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp 4000 V

Tensione nominale d'impiego CA 415 - 415 V

Connessione

Sezione conduttore rigido 20 mm²

Tipo di connettore Sbarra di fase con forcella

Numero di moduli

Numero di moduli 57

Sostenibilità

Conformità ROHS Sì