



KD190B

Kamrail voor modulair component, 1-polig, 56 modulen

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	100 A
-----------------	-------

Uitvoering

Aantal polen	1
--------------	---

Afmetingen

Lengte	1000 mm
--------	---------

Spanning

Nominale stoothoudspanning U_{imp}	4000 V
--------------------------------------	--------

Nominale spanning U_e	415 - 415 V
-------------------------	-------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	20 mm ²
---------------------------------	--------------------

Type connector/steker	Doorverbindingsrail met vork
-----------------------	------------------------------

Capaciteit

Aantal modulen	57
----------------	----

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----