




387500

Draaischak. Serie, berker 1930/Glas/R.classic

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 A
---------------	------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Materiaal

Afwerking oppervlakte	Mat
-----------------------	-----

Materiaal	Duroplast
-----------	-----------

Identificatie

Samenstelling	Basiselement
---------------	--------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Klemmontage
---------------	-------------

Afmetingen

Afmetingen	71 x 71 mm
------------	------------

Inbouwdiepte	32 mm
--------------	-------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Uitvoering

Bedieningselement	Korte draaihendel
-------------------	-------------------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

Teksten

Montagewijze	Met spreidklemmen
--------------	-------------------

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
---------------	--------------------

Verlichting	Zonder glimlamp
-------------	-----------------

Schakelmodus	Serie
--------------	-------