




387500

1930/GIs/Plzz - comut. lustre rotativo

Características técnicas

Intensidade de corrente

10 A

Instalação / montagem

Montagem

Encastrar

Tensão

Tensão nominal

250 V

Materiais

Acabamento

Mate

Material

Duroplastic

Identificação

Sistema de montagem

Elemento básico

Conectividade

Tipo de montagem

Montagem com garras

Dimensões

Dimensões

71 x 71 mm

Profundidade da montagem

32 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP

IP20

Arquitetura

Tipo de órgão de comando

Botão de giro curto

Intensidade de corrente

Corrente nominal

10 A

Textos

Modo de instalação

Com garras de expansão

Tipo de ligação

Com terminais de parafuso

Iluminação

Sem lâmpada luminescente

Modo de comutação

Série