




387500

Prekidač, okretni 1930/Glas/R.classic

Tehničke karakteristike

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja 10 A

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

Napon

Nazivni napon 250 V

Materijali

Obrada površine Mat

Materijal Duroplastika

Identifikacija

Raspored konstrukcije Osnovni element

Povezivost

Vrsta montaže Montaža kralama

Dimenzije

Dimenzije 71 x 71 mm

Ugrađena dubina 32 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Arhitektura

Kontrolni/radni element Kratka okretna tipka

Električna struja

Nazivna struja 10 A

Tekst

Način instalacije Sa kralama

Vrsta veze Sa vijčanim stezaljkama

Rasvjeta Bez neonske svjetiljke

Promjena načina rada Serija