



387503

**Interrupteur rotatif, de série, Serie 1930/Glas/R.classic**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant de commutation 10 AX (100W LED (SBL))

**Installation, montage**

Montage sur Montage encastré

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Matières**

Matière Duroplastique

**Identification**

r Disposition d'assemblage Élément de base

**Connectivité**

Type de montage Fixation par griffe

**Dimensions**

Dimensions 71 x 71 mm

Profondeur de montage 32 mm

Profondeur des boîtes d'encastrément 35 mm

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 10 A

**Textes**

Mode d'installation Avec griffes d'écartement

Type de raccordement Avec bornes à vis

Éclairage Sans lampe néon

Type de commutation Séries

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS Oui