



387503

Interrupteur rotatif, de série, Serie 1930/Glas/R.classic

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation	10 AX (100W LED (SBL))
------------------------	------------------------

Installation, montage

Montage sur	Montage encastré
-------------	------------------

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Matières

Matière	Duroplastique
---------	---------------

Identification

Disposition d'assemblage	Elément de base
--------------------------	-----------------

Connectivité

Type de montage	Fixation par griffe
-----------------	---------------------

Dimensions

Dimensions	71 x 71 mm
------------	------------

Profondeur de montage	32 mm
-----------------------	-------

Profondeur des boîtes d'encastrement	35 mm
--------------------------------------	-------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Architecture

Type d'organe de commande	Poignée rotative courte
---------------------------	-------------------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Textes

Mode d'installation	Avec griffes d'écartement
---------------------	---------------------------

Type de raccordement	Avec bornes à vis
----------------------	-------------------

Éclairage	Sans lampe néon
-----------	-----------------

Type de commutation	Séries
---------------------	--------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----