



387503

Otočný sériový spínač, řazení 5, serie 1930/glas/R.classic

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud 10 AX (100W LED (SBL))

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Materiál

Materiál Duroplast

Identifikace

Montážní uspořádání Základní prvek

Konektivita

Druh montáže Upevnění příchytkou

Rozměry

Rozměry 71 x 71 mm

Vestavěná hloubka 32 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 35 mm

Elektrický proud

Jmenovitý proud 10 A

Texty

Způsob montáže S rozpěrnými příchytkami

Typ připojení Se šroubovými svorkami

Osvětlení Bez doutnavky

Způsob zapojení Sériový

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano