



41092089



Utičnica, ŠUKO, sa LED orijentacijskim svjetlom, R.Classic, p.bijela sjajna

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon 250 V

Električna struja

Nazivna struja 16 A

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Materijali

Boja Polarna bijela

RAL kod 9010

Obrada površine Sjajno

Materijal Termoplastika

Obrada Neobrađeno

Dimenzije

Visina 71 mm

Širina 71 mm

Broj jedinica 1

Ugrađena dubina 32 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

Povezivost

Vrsta veze Vijčana stezaljka

Vrsta montaže Montaža vijcima
Montaža kralama

Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu SCHUKO

Rotirani centralni umetak Ne

Sa zglobnim poklopcem Ne

Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje Ne

Sa signalnom lampom Ne

Sa bravom Ne

Pribor

Ima polje za označavanje Ne

Kapacitet

Broj modula 1

Kontrole i indikatori

Vrsta rasvjete za instalacijske uređaje Integrirano orijentacijsko svjetlo

Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Da

Otpornost na udarce IK IK05

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Funkcije

Sa orijentacijskim osvjetljenjem Da

Sa funkcijskom rasvjete Ne

Identifikacija

Sa otiskom Ne

Tekst

Poklopac	Poklopac centralne ploče
Rasvjeta	Dodatna pogodnost kombinacijom utičnice i orijentacijskog svjetla
Ožičenje	Moguće prolazno ožičenje, stoga je također idealno za naknadnu ugradnju
Zaštita	Poboljšana zaštita od kontakta
Vrsta veze	Sa uvrtnim lift stezaljkama

Pogodno za

R.x / Serija R.classic

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa RoHS	Da