




41092089



Β.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ LED+ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ - R.1/R.3/R.CLASSIC ΛΕΥΚΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 16 A

Τάση

Ονομαστική τάση 250 V

Ονομαστική τάση 250 - 250 V

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Υλικά

Χρώμα Λευκό

Κωδικός RAL 9010

Φινίρισμα επιφάνειας Γυαλιστερό

Υλικό Θερμοπλαστικό

Μεταχείριση Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Ύψος 71 mm

Πλάτος 71 mm

Αριθμός μονάδων 1

Ενσωματωμένο βάθος 32 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης Βιδωτοί ακροδέκτες

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βίδες
Τοποθέτηση με νύχια

Εξοπλισμός

Πρίζα τύπου συνδέσμου/βύσματος SCHUKO

Περιστρεφόμενο κεντρικό κλείδωμα Όχι

Με καπάκι Όχι

Με στρογγυλό προστατευτικό ακροδέκτη γείωσης Όχι

Με LED σηματοδότησης Όχι

με κλειδαριά Όχι

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 1

Έλεγχοι και ενδείξεις

Τύπος φωτισμού για τις συσκευές εγκατάστασης Ενσωματωμένο φως προσανατολισμού

Ασφάλεια

Με επαφές ασφαλείας Ναι

Αντοχή σε κρούση IK IK05

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Λειτουργίες

Με φωτισμό προσανατολισμού Ναι

Φωτιζόμενο Όχι

Κείμενο

Σήμανση Χωρίς επιτύπωση

Κάλυμμα Κεντρική πλάκα καλύμματος

Κείμενο

Φωτισμός	Πρόσθετο όφελος από τον συνδυασμό μιας πρίζας με ένα φως προσανατολισμού
Καλωδίωση	Δυνατότητα wire-through καλωδίωσης, επομένως ιδανικό και για ανακαινίσεις
Ασφάλεια	προστασία για παιδιά
Είδος σύνδεσης	Με βιδωτούς ακροδέκτες ανύψωσης

Κατάλληλο για

Berker R.x / Berker serie R.classic

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----